




SMS 파이프 피팅용 프로세스 어댑터

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

어플리케이션		
정격압력	[bar]	40
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.	
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.	
기계적 데이터		
무게	[g]	175
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
센서 접속	G 1/2 씰링 콘	
프로세스 커넥션	SMS 파이프 고정 DN25	
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4	
비고		
포장당	1 갯수	