


E33434



프로세스 센서용 마운팅 어댑터
ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 누설 포트
- 3 밀폐 면적



어플리케이션	
디자인	다음을 위한 액세서리, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
정격압력 [bar]	34
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

E33434



프로세스 센서용 마운팅 어댑터

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

기계적 데이터	
무게 [g]	1602
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4; O 링: EPDM
센서 접속	G 1 Aseptoflex Vario
프로세스 커넥션	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
씰링	가스킷 (gasket)
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4
액세서리	
구성 부품	O 링: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA 준수, E30054
액세서리 (옵션)	O 링: 24 x 2, FKM, FDA 준수, E30123 씰링 (Sealing)링::, PEEK, FDA 준수, E30124
비고	
포장당	1 갯수