


E33601



프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

| 어플리케이션 | |
|------------------------------|---|
| 정격압력 [bar] | 16 |
| MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 16 |
| 테스트 / 인증서 | |
| 압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
| 안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
| 기계적 데이터 | |
| 무게 [g] | 140 |
| 재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4 |
| 센서 접속 | G 1 씰링 콘 |
| 프로세스 커넥션 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 | H4 |
| 비고 | |
| 포장당 | 1 갯수 |