


프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: 누설 포트



EC 1935/2004 FDA

어플리케이션

디자인	누출 포트
정격압력 [bar]	100

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	156,5
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4
센서 접속	G 1 씰링 콘
프로세스 커넥션	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
씰링	가스킷 (gasket)
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4

액세서리

구성 부품	O 링: 26 x 3, EPDM, FDA 준수, E30438 O 링: 26 x 3, FKM, FDA 준수, E30437
-------	---

비고

포장당	1 갯수
-----	------