


프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

어플리케이션		
정격압력	[bar]	40
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.	
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.	
기계적 데이터		
무게	[g]	283,5
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4	
센서 접속	G 1 씰링 콘	
프로세스 커넥션	유제품용 파이프 나사 DN40 (1,5") DIN 11851	
비고		
포장당	1 갯수	