
E33622

프로세스 어댑터 Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

어플리케이션		
정격압력	[bar]	25
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침		PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항		매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터		
무게	[g]	649
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4
센서 접속		G 1 씰링 콘
프로세스 커넥션		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스		H4
비고		
포장당		1 갯수