


E33701



프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



1 밀폐 모서리

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

어플리케이션

정격압력	[bar]	16
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용)	[bar]	16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	101
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4	
센서 접속	G 1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario	
프로세스 커넥션	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
셀링	금속-to-금속	
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4	

비고

포장당	1 갯수
-----	------