


## 프로세스 어댑터 Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 밀폐 모서리

EC 1935/2004 FCM 

## 어플리케이션

|      |       |    |
|------|-------|----|
| 정격압력 | [bar] | 25 |
|------|-------|----|

## 테스트 / 인증서

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 압력 장비 지침    | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
| 안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.       |

## 기계적 데이터

|                          |                                              |     |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 무게                       | [g]                                          | 230 |
| 재질 (침수부품)                | 스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4 |     |
| 센서 접속                    | G 1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario                  |     |
| 프로세스 커넥션                 | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm          |     |
| 실링                       | 금속-to-금속                                     |     |
| DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 | H4                                           |     |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|