


SMS 파이프 피팅용 프로세스 어댑터

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 밀폐 모서리

EC 1935/2004 FCM 

어플리케이션

정격압력 [bar] 40

테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g] 139,5
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4
센서 접속 G 1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario
프로세스 커넥션 SMS 파이프 고정 DN40 (1,5")
씰링 금속-to-금속
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 H4

비고

포장당 1 갯수