


프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

정격압력	[bar]	40
------	-------	----

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 3/4
프로세스 커넥션	유제품용 파이프 나사 DN40 (1,5") DIN 11851
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4

비고

포장당	1 갯수
-----	------