

E33001



프로세스 어댑터 트라이 클램프


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E33701

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!

The alternative article requires the use of a new sensor with Aseptoflex Vario external thread



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
- 2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

EC 1935/2004 FCM FDA

어플리케이션

정격압력 [bar] 16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
 안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g] 127
 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
 센서 접속 Aseptoflex
 프로세스 커넥션 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
 침수부품의 표면 특성 Ra / Rz 0,4 / 4

비고

포장당 1 갯수