

프로세스 어댑터 트라이 클램프


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E33202

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

The alternative article requires the use of a new sensor with Aseptoflex Vario external thread



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
2 O 링 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

어플리케이션

설치	O-Ring을 가짐
정격압력 [bar]	16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	247,5
마운팅 타입	O-Ring을 가짐
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: EPDM
센서 접속	Aseptoflex
프로세스 커넥션	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4

액세서리

액세서리 (옵션)	O 링: 5, EPDM, E30054
	O 링: 5, FPM (Viton), E30053

비고

포장당	1 갯수
-----	------