

# E33012



## 프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E33712

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!

The alternative article requires the use of a new sensor with Aseptoflex Vario external thread



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산  
2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

## EC 1935/2004 FCM FDA

### 어플리케이션

정격압력

[bar]

40

### 테스트 / 인증서

압력 장비 지침

PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.

안전에 관한 안내사항

매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

### 기계적 데이터

무게

[g]

215

재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

센서 접속

Aseptoflex

프로세스 커넥션

유제품용 파이프 나사 DN40 (1,5") DIN 11851

침수부품의 표면 특성 Ra / Rz

0,4 / 4

DIN 11866을 준수한 위생 장  
비 클래스

H4

### 비고

포장당

1 갯수