



프로세스 어댑터 Varivent


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E33721

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

The alternative article requires the use of a new sensor with Aseptoflex Vario external thread



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

어플리케이션

정격압력	[bar]	25
------	-------	----

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	241,8
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속		Aseptoflex
프로세스 커넥션		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스		H4

비고

포장당	1 갯수
-----	------