


E33051



프로세스 센서용 마운팅 어댑터

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

단종제품



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
- 2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

EC 1935/2004

어플리케이션

정격압력 [bar] 16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
 안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g] 144,8
 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
 센서 접속 Aseptoflex
 프로세스 커넥션 Clamp DN25
 침수부품의 표면 특성 Ra / Rz 0,4 / 4

비고

포장당 1 갯수