


프로세스 센서용 마운팅 어댑터

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
- 2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

어플리케이션

설치	O-Ring을 가짐
정격압력 [bar]	16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

마운팅 타입	O-Ring을 가짐
재질	스테인레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	Aseptoflex
프로세스 커넥션	Clamp DN25
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4

비고

포장당	1 갯수
-----	------