


## 프로세스 센서용 마운팅 어댑터

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
- 2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

### 어플리케이션

정격압력 [bar] 25

### 테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.  
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

### 기계적 데이터

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 재질                       | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
| 센서 접속                    | Aseptoflex           |
| 프로세스 커넥션                 | 플랜지 DN40 (1,5")      |
| 침수부품의 표면 특성 Ra / Rz      | 0,4 / 4              |
| DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 | H4                   |

### 비고

포장당 1 갯수