




프로세스 어댑터 파이프 피팅 DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 Aseptoflex식품계용 나사산

EC 1935/2004 FDA

어플리케이션

정격압력 [bar] 25

테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	328,4
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	Aseptoflex
프로세스 커넥션	파이프 클램프 DN50 DIN 11864-1-A-BS
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4

비고

포장당 1 갯수