


프로세스 어댑터 DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

EC 1935/2004 FCM 

어플리케이션

정격압력	[bar]	40
------	-------	----

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	234,5
재질		스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속		Aseptoflex
프로세스 커넥션		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스		H4

비고

포장당	1 갯수
-----	------