




프로세스 어댑터 DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
- 2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

EC 1935/2004

어플리케이션	
설치	ISO-파이프용 (시리즈 B)
정격압력 [bar]	25
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게 [g]	259
마운팅 타입	ISO-파이프용 (시리즈 B)
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	Aseptoflex
프로세스 커넥션	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4
비고	
포장당	1 갯수