


E33201



프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested

어플리케이션

정격압력 [bar] 16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g] 100,5
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4
센서 접속 G 1 나사 내면홀 Aseptoflex Vario
프로세스 커넥션 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
씰링 가스킷 (gasket)
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 H4

액세서리

구성 부품 O 링: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA 준수, E30054
액세서리 (옵션) O 링: 1 x 24 x 2, FKM, FDA 준수, E30123
씰링 (Sealing)링:: 1, PEEK, FDA 준수, E30124

비고

포장당 1 갯수