


프로세스 어댑터 트라이 클램프

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A



- 1 누설 포트
2 밀폐 면적
3 Aseptoflex Vario



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

어플리케이션

디자인	누출 포트
정격압력 [bar]	16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	226,5
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4
센서 접속	G 1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario
프로세스 커넥션	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
씰링	가스킷 (gasket)
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4

액세서리

구성 부품	O 링: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA 준수, E30054
액세서리 (옵션)	O 링: 1 x 24 x 2, FKM, FDA 준수, E30123
	씰링 (Sealing)링: 1, PEEK, FDA 준수, E30124

비고

포장당	1 갯수
-----	------