


플랜지 판을 보유한 프로세스 어댑터 DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

EC 1935/2004 

어플리케이션

정격압력	[bar]	25
------	-------	----

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게	[g]	615
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4	
센서 접속	G 1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario	
프로세스 커넥션	DRD-Flansch Ø 65 mm	
씰링	가스킷 (gasket)	
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4	

액세서리

구성 부품	O 링: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA 준수, E30054
액세서리 (옵션)	O 링: 1 x 24 x 2, FKM, FDA 준수, E30123
	씰링 (Sealing)링: 1, PEEK, FDA 준수, E30124

E33242



플랜지 판을 보유한 프로세스 어댑터 DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

비고	
포장당	1 갯수