




- 1 O 링 30x2 플루오르 탄성고무 (FKM)
- 2 누설 포트
- 3 밀폐 면적 O 링용 24x2
- 4 O 링 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

어플리케이션

디자인

다음을 위한 액세서리, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

정격압력

[bar]

16

테스트 / 인증서

압력 장비 지침

PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.

안전에 관한 안내사항

매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.



범용 프로세스 어댑터

ADAPT UNI RD52

기계적 데이터	
무게 [g]	390,1
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4
센서 접속	G 1 Aseptoflex Vario
프로세스 커넥션	범용 프로세스 어댑터 Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
씰링	가스킷 (gasket)
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스	H4
액세서리	
구성 부품	O 링: 24 x 2, EPDM, FDA 준수, E30054
	O 링: 30 x 2, 플루오르 탄성고무 (FKM)
	O 링: 36 x 3, EPDM, FDA 준수
액세서리 (옵션)	O 링: 24 x 2, FKM, FDA 준수, E30123
	씰링 (Sealing)링:, PEEK, FDA 준수, E30124
비고	
포장당	1 갯수