


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 Aseptoflex식품계용 나사산



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

어플리케이션

디자인	온도센서용 Ø 10 mm
어플리케이션	위생영역
추천 매체	연고형태이면서 고체 형태인 매체
정격압력 [bar]	25

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L [mm]	45
---------------	----

기계적 데이터

무게 [g]	173,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	G 1/2 Ø 10 mm
프로세스 커넥션	Aseptoflex
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	< 0,6 / -

비고

포장당	1 갯수
-----	------