


E35030



온도 센서용 보호관

THERMOWELL D10/G1/2/L=300



어플리케이션		
디자인		온도센서용 EL = 300 mm
정격압력	[bar]	16
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	282
기계적 데이터		
무게	[g]	198
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속		G 1/2 Ø 10 mm
프로세스 커넥션		G 1/2
비고		
포장당		1 갯수