


투과형 센서를 통한 광화이버

FIBRE OPTIC 2M



어플리케이션

디자인

적외선 온도 센서에 연결 TWxx11

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...250

기계적 데이터

무게

[g]

162,8

광화이버 접속

1/4"-36UNS-2A

감지부 버전

일자형

총길이

[mm]

2000

최소 탄성반경

[mm]

120

섬유(파이버) 배열



화이버 재질

석영 (quartz) / 석영 (quartz)

화이버 헤드 재질

CuNiZn

화이버 피복 재질

스텐레스

비고

포장당

1 갯수