


E35210



온도 센서용 용접 보호관

WELDING THERMOWELL G1/2



어플리케이션		
디자인		온도센서용 EL = 100 mm
정격압력	[bar]	100
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	73
기계적 데이터		
무게	[g]	315,7
크기	[mm]	Ø 10
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속		G 1/2
프로세스 커넥션		용접 어댑터 Ø 30 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		< 0,6 / -
비고		
포장당		1 갯수