


E37421



온도 센서용 용접 보호관

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 100 mm
정격압력 [bar]	300

기계적 데이터

무게 [g]	171,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	G 1/2 씬링 콘 Ø 6 mm
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 34 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	≤ 0,6 / -
설치 길이 EL [mm]	99
보어 길이 BL [mm]	137

비고

포장당	1 갯수
-----	------