


E37521



온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Tested

어플리케이션		
디자인		온도센서용 EL = 150 mm
정격압력	[bar]	16
기계적 데이터		
무게	[g]	197,5
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속		G 1/2 씰링 콘 Ø 6 mm
프로세스 커넥션		G 1/2
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		≤ 0,6 / -
설치 길이 EL	[mm]	118
보어 길이 BL	[mm]	187
비고		
포장당		1 갯수