


# E37610



## 온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=100



### 어플리케이션

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 디자인        | 온도센서용 EL = 100 mm |
| 정격압력 [bar] | 100               |
| 정격압력에 주의   | < 250 °C          |

### 기계적 데이터

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 무게 [g]        | 130,7                |
| 재질            | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
| 센서 접속         | G 1/2 Ø 6 mm         |
| 프로세스 커넥션      | G 1/2                |
| 설치 길이 EL [mm] | 74                   |
| 보어 길이 BL [mm] | 100                  |

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|