


E37710



온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100



어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 100 mm
정격압력 [bar]	100
정격압력에 주의	< 250 °C

기계적 데이터

무게 [g]	100
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속	G 1/4 Ø 6 mm
프로세스 커넥션	G 1/4
설치 길이 EL [mm]	74
보어 길이 BL [mm]	100

비고

포장당	1 갯수
-----	------