
E37810

온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100



1 1,5" Clamp (ISO 2852)

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

어플리케이션		
디자인		온도센서용 EL = 100 mm
정격압력	[bar]	25
기계적 데이터		
무게	[g]	241
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속		1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 및 1/2" NPT 용으로 적합
프로세스 커넥션		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		≤ 0,6 / -
설치 길이 EL	[mm]	64
보어 길이 BL	[mm]	101,6
비고		
포장당		1 갯수