


온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 100 mm
정격압력 [bar]	400

정확성 / 편차

최대 허용 유량속도 [m/s]	45
------------------	----

기계적 데이터

무게 [g]	180,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 및 1/2" NPT 용으로 적합
프로세스 커넥션	1/2" NPT
설치 길이 EL [mm]	74
보어 길이 BL [mm]	101,6

비고

포장당	1 갯수
-----	------