




온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 고정용 링
- 마디가 있는너트 G 1 1/4
- O 링

어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 83 mm
정격압력 [bar]	16

기계적 데이터

무게	[g]	868
재질		스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속		G 3/8 나사 내면홀 Ø 3 mm
프로세스 커넥션		Ingold Ø 25 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		< 0,4 / -
설치 길이 EL	[mm]	25
보어 길이 BL	[mm]	83

비고

포장당	1 갯수
-----	------