




## 프로세스 센서용 용접 어댑터

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00



EC 1935/2004 FDA

## 어플리케이션

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 정격압력 [bar] | 120             |
| 정격압력에 주의   | 센서 연결을 위함 - 어댑터 |

## 테스트 / 인증서

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 압력 장비 지침    | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
| 안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.       |

## 기계적 데이터

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 무게 [g]              | 9,3                                                      |
| 재질                  | 스텐레스 (1.4404 / 316L)                                     |
| 센서 접속               | G 1/8 나사 내면홀 Ø 3 mm                                      |
| 프로세스 커넥션            | 용접 어댑터 Ø 18 mm ; 공칭 파이프 크기: DN25...DN100; 파이프 벽 두께: 2 mm |
| 침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | < 0,4 / -                                                |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|