


E40433



유량센서용 마운팅 어댑터

ADAPT /SM/1/G2 - R2



ACS

어플리케이션		
디자인		유량센서용 Typ SM2, SM9
정격압력	[bar]	16
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침		PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항		매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터		
무게	[g]	1341
재질		어댑터: 스텐레스 (1.4571/316Ti); O 링: EPDM 47,22 x 3,53 mm
센서 접속		G 2
프로세스 커넥션		나사로 접속 R 2 외부 스레드
액세서리		
구성 부품		O 링: 2
비고		
포장당		2 갯수