
E40028

작은 용적유량을 위한 프로세스 어댑터

FLOW ADAPT M12X1 AL

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
디자인		유량 센서와 유량 감시기를 위함 M12 x 1
매체 온도	[°C]	0...80
측정 범위 / 설정 범위		
(일정시간 당의) 관류 영역	[ml/min]	2...50
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침		PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항		매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터		
마운팅 타입		케이블 글랜드; (1/8" NPT 필요에 따른 설치 위치)
크기	[mm]	M12
스레드 지정		M12
재질		AlCuMgPb (3.1645) 흑색 알루마이트 도금함
비고		
포장당		1 갯수