



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH050PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11511

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
------	------	----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

기계적 데이터

크기	[mm]	20 x 20 x 46
----	------	--------------

재질		PA
----	--	----

모듈형 본체 재질		PA
-----------	--	----

너트 재질		PA
-------	--	----

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E40041



전선연결이 가능한 소켓


SDOGH050PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: PA



연결부

