


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSN0002A05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: ENC10A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

어플리케이션

폭발 위험영역 1

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

안전 매개변수

최대 내부 정전용량

[nF]

0,152

최대 내부 유도용량

[µH]

1,2

기계적 데이터

크기

[mm]

27 x 15 x 39

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

비고

폭발 위험영역 (ATEX)에서 소켓을 사용하는 경우 배선에 관한 특별한 요구사항이 있습니다.
해당 설치규정의 요구 사항은 사용자가 전적으로 책임을 져야합니다.

포장당

1 갯수

E40075



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSN0002A05

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC, 청색, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색