


프로그레시브 링 피팅을 보유한 T 피스

T-PIECE QL18-18-18/VA



어플리케이션

디자인	프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 M26x1,5
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	315

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	292,7
마운팅 타입	권장사항: 정밀 강철 파이프 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속	M26 x 1,5
프로세스 커넥션	Ø 18 mm

액세서리

액세서리 (옵션)	어댑터: 1 x M18 x 1,5, 유량 센서를 위한 직접적인 접속, E40104
-----------	---

비고

비고	어플리케이션을 위하여 적합하고 인증된 윤활 페이스트를 사용하십시오. 프로그레시브 링 피팅 설치에 대한 참고사항을 준수하십시오.
포장당	1 갯수