


# E40104



프로세스 센서용 조임 어댑터  
ADAPTER SIL18



어플리케이션	
어플리케이션	산업용 어플리케이션
설치	T-형태의 조각에서의 설치
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	300
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게 [g]	94,8
마운팅 타입	T-형태의 조각에서의 설치
재질	마디가 있는너트: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 어댑터: 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 70 Shore A
센서 접속	M18 x 1,5
프로세스 커넥션	나사로 접속 M26 x 1,5
삽입 깊이 [mm]	28,5; (측정장치 SID, SFD, TN)
비고	
포장당	1 갯수