


E40134



프로세스 센서용 조임 어댑터

ADAPT /SI/9/ /G3/4



어플리케이션	
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	100
테스트 / 인증서	
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터	
무게 [g]	88,4
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	M18 x 1,5 나사 내면홀
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
삽입 깊이 [mm]	21; (측정장치 SID, SFD, TN)
액세서리	
구성 부품	씰링: 1, AFM
비고	
비고	>30 bar 어플리케이션에서는 적절한 고압 어댑터를 사용합니다.
포장당	1 갯수