


T 피스

T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4



어플리케이션

디자인	프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 M26x1,5
(일정시간 당의) 관류 영역 [l/min]	0...20
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	30

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

무게 [g]	757,5
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속	M26 x 1,5
프로세스 커넥션	나사로 접속 R 3/4

액세서리

액세서리 (옵션)	어댑터: 1 x M18 x 1,5, 유량 센서를 위한 직접적인 접속, E40104
-----------	---

비고

포장당	1 갯수
-----	------