


## T 피스

T-PIECE R1-M26X1.5-R1



## 어플리케이션

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 디자인                     | 프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 M26x1,5 |
| (일정시간 당의) 관류 영역 [l/min] | 0...40                        |
| 어플리케이션                  | 산업용 어플리케이션                    |
| 매체                      | 액체 및 가스 매체                    |
| 정격압력 [bar]              | 30                            |

## 테스트 / 인증서

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 압력 장비 지침    | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
| 안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.       |

## 기계적 데이터

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 무게 [g]   | 1265                |
| 재질       | 스텐레스 (1.4571/316Ti) |
| 센서 접속    | M26 x 1,5           |
| 프로세스 커넥션 | 나사로 접속 R 1          |

## 액세서리

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 액세서리 (옵션) | 어댑터: 1 x M18 x 1,5, 유량 센서를 위한 직접적인 접속, E40104 |
|-----------|-----------------------------------------------|

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|