
E40157

압축 공기 미터용 파이프 섹션

MESSSTR DN15/L300/VA/D21,3

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
디자인		압축공기 미터용 SD6
정격압력	[bar]	16
기계적 데이터		
재질		스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); 알루미늄 알루마이트로 도금함
프로세스 커넥션		R 1/2
비고		
포장당		1 갯수