


E40160



프로세스 센서용 클램프 피팅

CLAMP ADAPTER R1/2



Reg31

어플리케이션		
디자인		유량센서용 Ø 10 mm
어플리케이션		산업용 어플리케이션
설치		나사로 돌려 조여줌
매체		액체 및 가스 매체
정격압력	[bar]	300
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.	
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.	
기계적 데이터		
무게	[g]	80
재질		스텐레스
센서 접속		Ø 10 mm
프로세스 커넥션		나사로 접속 R 1/2
비고		
포장당		1 갯수