


E40164



작은 용적유량을 위한 프로세스 어댑터

ADAPTBLOCK D27 G1



어플리케이션	
디자인	유량센서용 SID, SF5
(일정시간 당의) 관류 영역 [l/min]	2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); 물로 공장 설정)
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	300
기계적 데이터	
무게 [g]	1512,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	M18 x 1,5
프로세스 커넥션	G 1
액세서리	
구성 부품	어댑터: 1 x G1/4 BSPP, E40099 씰링: 1, U-seal
비고	
비고	유량 센서의 상대 작동 모드와 결합하는 경우에만 사용 가능합니다.
포장당	1 갯수