


E40170



압축 공기 미터용 파이프 섹션

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

디자인

압축공기 미터용 SD9

정격압력

[bar]

16

기계적 데이터

재질

스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); 알루미늄 알루마이트로 도금함

프로세스 커넥션

R 1 1/2

비고

포장당

1 갯수