


E40174



프로세스 센서용 클램프 피팅
CLAMP ADAPTER D10 1/2 NPT



어플리케이션	
디자인	유량센서용 Ø 10 mm
어플리케이션	산업용 어플리케이션
설치	나사로 돌려 조여줌
매체	액체 및 가스 매체
정격압력 [bar]	300
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
기계적 데이터	
무게 [g]	80,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속	Ø 10 mm
프로세스 커넥션	나사로 접속 1/2" NPT
비고	
포장당	1 갯수